

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6663.500

**Vägg-/golvfastsättning, vridbar, CP
40, rostfritt stål**

State: 2026-06-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6663.500 - Vagg-/golvfastsattning, vridbar, CP 40, rostfritt stal

För vridbart montage av bärarmssystemet på vertikala eller horisontella ytor.

Features

Art. nr.	CP 6663.500
Utförande	På baksidan, gänga M8
Material	Rostfritt stal 1.4305 (AISI 303)
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 66 motsvarande DIN EN 60529, 2014-09 IP X9 motsvarande DIN EN 60529, 2014-09
Vridbar/lutningsbar	Yes
Rotation angle/swivel area	ca 350°, ställs in med räfflade skruvar
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	3,657 kg
Bruttovikt	3,98 kg
Tullvarukod	83024900
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Produktbeskrivning	CP Vagg-/golvfastsattning, vridbar, CP 40, på baksidan, rostfritt stal, 1.4305

Approvals

Explanations

Tillverkarens deklARATION