

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6680.000 Premium-Panel

State: 2025-12-24 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6680.000 - Premium-Panel Rostfritt stål

Premium-panel av rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), tål högtrycksrengöring.



Features

Art. nr.	CP 6680.000
Utförande	Med tangentbordslåda
Fördelar	Klarar högtrycksrengöring: Tätningen ligger mellan två ytor och komprimeras optimalt tack vare att de skruvas ihop. Passar i hygienutrymmen: Förskruvning för höga krav inom livsmedelsbranschen. På insidan med plastpluggar eller på utsidan med sexkantskruvar.
Tekniska data	Tangentbordslådan passar till inmonteringspanel B×H: 19" (482,6 mm) × 177 mm (4 HE)
Material	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Ytbehandling	Streckslipt, korn 400
Dimension	Bredd: 530 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 66 IP X9
Passar för bärarmsanslutning	uppe
Cleanroom class	Luftrenhetsklass 1 enligt DIN EN ISO 14644-1
Grundmaterial	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Anmärkning om art. nr.	Leveranstid på begäran

Features

Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	16.62
Bruttovikt	17.5
Tullvarukod	94039910
EAN	4028177305663
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505