

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6681.000 Premium-Panel

State: 2026-04-21 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6681.000 - Premium-Panel Rostfritt stål

Premium-panel av rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), tål högtrycksrengöring.



Features

Art. nr.	CP 6681.000
Utförande	Med bärarmsanslutning CP 40, rostfritt stål
Fördelar	Klarar högtrycksrengöring: Tätningen ligger mellan två ytor och komprimeras optimalt tack vare att de skruvas ihop. Passar i hygienutrymmen: Förskruvning för höga krav inom livsmedelsbranschen. På insidan med plastpluggar eller på utsidan med sexkantskruvar.
Material	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Ytbehandling	Streckslipat, korn 400
Dimension	Bredd: 530 mm Höjd: 360 mm Djup: 120 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 66 IP X9
Passar för bärarmsanslutning	upptill resp. nertill (om skåpet vrids)
Cleanroom class	Luftrenhetsklass 1 enligt DIN EN ISO 14644-1
Grundmaterial	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Förpackningsenhet	1 st.

Features

Nettovikt	8,835 kg
Bruttovikt	9,3 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Produktbeskrivning	CP Premium Panel IP 69K, BHD: 530x360x120 mm rostfritt stål 1.4301, Passar paneler WH 482.6x310 mm installationsdjup 115 mm

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK PCF-declaration
--------------	------------------------------------------------------------------------