

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6700.000

CX pulpetunderdel

State: 2026-07-11 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6700.000 - CX pulpetunderdel

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.



Features

Art. nr.	CX 6700.000
Utförande	Underdel
Material	Skåp: Stålplåt 1,5 mm Dörr: Stålplåt, 2,0 mm, inskummad PU-tätning runt om Montageplåt: Stålplåt, 2,5 mm
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt: förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp öppet upptill Dörr eller dubbeldörr framtill, med 3-punkts låssystem Montageplåt Bottenplåtar Lås: 3 mm dubbellås
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 675 mm Djup: 400 mm
Mått för montageplåt (B x H)	520 mm x 625 mm

Features

Antal dörrar	1
Dörröppningsvinkel	130°
IK-kod	IK10
Observera:	En avslutningsplåt krävs för att sluta pulpetunderdelen För en 2-delad pulpetuppbyggnad krävs en pulpetmittdel och en avslutningsplåt för pulpetmittdelen För en 3-delad pulpetuppbyggnad krävs en pulpetmittdel och en pulpetöverdel
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Grundmaterial	Stålplåt
Antal lås	1
Utförande för lås	3-punkts låssystem
Låsinsats	3 mm dubbellås
Lås	Utförande för lås: 3-punkts låssystem Antal lås: 1 Låsinsats: 3 mm dubbellås
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	31 kg
Bruttovikt	33 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Produktbeskrivning	CX Pulpetsystem, pulpetunderdel, BHD: 600 × 675 × 400 mm, stålplåt

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring
