

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6701.500 Pulpetunderdelar

State: 2025-12-17 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6701.500 - Pulpetunderdelar

Fyra bredder och två olika djup som grund för varje TopPult-lösning.

Features

Art. nr.	TP 6701.500
Material	Skåp: Stålplåt 1,5 mm Dörr och pulpetlock: Stålplåt, 2,0 mm, omgivande inskummad PU-tätning Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling	doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan, strukturlack Montageplåt: förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp öppet upptill Dörr, på framsidan Montageplåt Öppen botten för individuell kabelinföring
Mått för montageplåt (B × H)	699 mm x 625 mm
Antal dörrar	1
IK-kod	IK08
Grundmaterial	Stålplåt
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 675 mm Djup: 400 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55 vid val av motsvarande bottenplåtar
Protection category NEMA	NEMA 12 vid val av motsvarande bottenplåtar eller avslutningsplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Tullvarukod	94032080
EAN	4028177554085
ECLASS 8.0	27180504

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring