

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6702.600 Pulpetunderdelar

State: 2026-07-01 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6702.600 - Pulpetunderdelar

TP TopPult-underdelar, fyra bredder och två olika djup som grund för varje TopPult-lösning. AX-låsskylten ger ett enhetligt utseende, och de 2-delade bottenplåtarna för enklare kabelstyrning medföljer.

Features

Art. nr.	TP 6702.600
Material	Skåp: Stålplåt 1,5 mm Dörr och pulpetlock: Stålplåt, 2,0 mm, omgivande inskummad PU-tätning Montageplåt: Stålplåt
Ytbehandling	Skåp, lock och dörr: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt: förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp öppet upptill Dörr resp. dubbeldörr med stånglås (vid djup 400 mm fram samt djup 500 mm fram och bak) Montageplåt Bottenplåtar
Mått för montageplåt (B × H)	1.099 mm x 625 mm
Antal dörrar	2
Dimension	Bredd: 1.200 mm Höjd: 675 mm Djup: 400 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Observera:	Som monteringshjälp för sockelsystem VX, nytt utförande, kan glidstycket VX 5051.172 användas
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	58 kg

Features

Bruttovikt	60,5 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Produktbeskrivning	TP TopConsole system, pedestal, WHD: 1200x675x400 mm, Sheet steel

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK