

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6703.000

CX pulpetunderdel

State: 2026-04-03 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6703.000 - CX pulpetunderdel

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.



Features

| | |
|------------------------------|--|
| Art. nr. | CX 6703.000 |
| Utförande | Underdel |
| Material | Skåp: Stålplåt 1,5 mm Dörr: Stålplåt, 2,0 mm, inskummad PU-tätning runt om Montageplåt: Stålplåt, 2,5 mm |
| Ytbehandling | Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt: förzinkad |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Skåp öppet upptill Dörr eller dubbeldörr framtill, med 3-punkts låssystem Montageplåt Bottenplåtar Lås: 3 mm dubbellås |
| Dimension | Bredd: 1.600 mm Höjd: 675 mm Djup: 400 mm |
| Mått för montageplåt (B x H) | 1.520 mm x 625 mm |

Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Antal dörrar | 2 |
| Dörröppningsvinkel | 130° |
| IK-kod | IK10 |
| Observera: | En avslutningsplåt krävs för att sluta pulpetunderdelen För en 2-delad pulpetuppbyggnad krävs en pulpetmittdel och en avslutningsplåt för pulpetmittdelen För en 3-delad pulpetuppbyggnad krävs en pulpetmittdel och en pulpetöverdel |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Antal lås | 1 |
| Utförande för lås | 3-punkts låssystem |
| Låsinsats | 3 mm dubbellås |
| Lås | Utförande för lås: 3-punkts låssystem Antal lås: 1 Låsinsats: 3 mm dubbellås |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 75 kg |
| Bruttovikt | 76,5 kg |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Produktbeskrivning | CX Pulpetsystem, pulpetunderdel, BHD: 1600 × 675 × 400 mm, stålplåt |

Approvals

| | |
|--------------|------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring |
