

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CX 6703.000

## CX pulpetunderdel

State: 2026-07-11 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CX 6703.000 - CX pulpetunderdel

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.



## Features

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Art. nr.                     | CX 6703.000  |
| Utförande                    | Underdel   |
| Material                     | Skåp: Stålplåt 1,5 mm<br>Dörr: Stålplåt, 2,0 mm, inskummad PU-tätning runt om<br>Montageplåt: Stålplåt, 2,5 mm                     |
| Ytbehandling                 | Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack<br>Montageplåt: förzinkad                                  |
| Färg                         | RAL 7035   |
| Leveransens omfattning       | Skåp öppet upptill<br>Dörr eller dubbeldörr framtill, med 3-punkts låssystem<br>Montageplåt<br>Bottenplåtar<br>Lås: 3 mm dubbellås |
| Dimension                    | Bredd: 1.600 mm<br>Höjd: 675 mm<br>Djup: 400 mm  |
| Mått för montageplåt (B x H) | 1.520 mm x 625 mm  |

# Features

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Antal dörrar                        | 2   |
| Dörröppningsvinkel                  | 130°  |
| IK-kod                              | IK10  |
| Observera:                          | En avslutningsplåt krävs för att sluta pulpetunderdelen<br>För en 2-delad pulpetuppbyggnad krävs en pulpetmittdel och en avslutningsplåt för pulpetmittdelen<br>För en 3-delad pulpetuppbyggnad krävs en pulpetmittdel och en pulpetöverdel |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 55   |
| Protection category NEMA            | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| Grundmaterial                       | Stålplåt  |
| Antal lås                           | 1   |
| Utförande för lås                   | 3-punkts låssystem  |
| Låsinsats                           | 3 mm dubbellås  |
| Lås                                 | Utförande för lås: 3-punkts låssystem<br>Antal lås: 1<br>Låsinsats: 3 mm dubbellås  |
| Förpackningsenhet                   | 1 st.   |
| Nettovikt                           | 75 kg   |
| Bruttovikt                          | 76,5 kg   |
| Tullvarukod                         | 94032080  |
| ETIM 9                              | EC000784  |
| ETIM 8                              | EC000784  |
| ECLASS 8.0                          | 27180504  |
| Produktbeskrivning                  | CX Pulpetsystem, pulpetunderdel, BHD: 1600 × 675 × 400 mm, stålplåt   |

# Approvals

---

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)     |
| Explanations | Konformitetsförklaring |

---