

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6706.600 Pulpetunderdelar

State: 2025-05-14 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6706.600 - Pulpetunderdelar

TP TopPult-underdelar, fyra bredder och två olika djup som grund för varje TopPult-lösning. AX-låsskylten ger ett enhetligt utseende, och de 2-delade bottenplåtarna för enklare kabelstyrning medföljer.

Features

| | |
|-------------------------------------|--|
| Art. nr. | TP 6706.600 |
| Material | Skåp: Stålplåt 1,5 mm Dörr och pulpetlock: Stålplåt, 2,0 mm, omgivande inskummad PU-tätning Montageplåt: Stålplåt |
| Ytbehandling | Skåp, lock och dörr: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt: förzinkad |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Skåp öppet upptill Dörr resp. dubbeldörr med stånglås (vid djup 400 mm fram samt djup 500 mm fram och bak) Montageplåt Bottenplåtar |
| Mått för montageplåt (B × H) | 1.099 mm x 571 mm |
| Antal dörrar | 2 |
| Dimension | Bredd: 1.200 mm Höjd: 675 mm Djup: 500 mm |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Observera: | Montageplåt, variabelt djup i 25 mm raster |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 72 |

Features

| | |
|-------------|---------------|
| Bruttovikt | 73 |
| Tullvarukod | 94032080 |
| EAN | 4028177959903 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |