

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TP 6710.500**

**Pulpetmellandelar för 2-delad  
konstruktion**

State: 2026-05-25 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6710.500 - Pulpetmellandelar för 2-delad konstruktion

Fyra bredder avslutar pulpetsystemet.

## Features

Art. nr.	TP 6710.500
Material	Skåp: Stålblåt 1,5 mm Dörr och pulpetlock: Stålblåt, 2,0 mm, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling	doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan, strukturlack
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp Lock med gångjärn bak, 2 uppställningsstöd med automatisk låsning. Automatisk upplåsning till vänster, manuell till höger Öppning för kabelgenomföring i skåpbotten
IK-kod	IK08
Grundmaterial	Stålblåt
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 240 mm Djup: 732 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	21,078 kg
Bruttovikt	22,187 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Produktbeskrivning	TP TopPult-system, pulpetmittel för 2-delad konstruktion, BxD 600x732 mm, stålblåt

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK

---