

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 6711.500

# Pulpetmellandelar för 2-delad konstruktion

State: 2026-05-15 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6711.500 - Pulpetmellandelar för 2-delad konstruktion

Fyra bredder avslutar pulpetsystemet.

## Features

Art. nr.	TP 6711.500
Material	Skåp: Stålplåt 1,5 mm Dörr och pulpetlock: Stålplåt, 2,0 mm, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling	doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan, strukturlack
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp Lock med gångjärn bak, 2 uppställningsstöd med automatisk låsning. Automatisk upplåsning till vänster, manuell till höger Öppning för kabelgenomföring i skåpbotten
IK-kod	IK08
Grundmaterial	Stålplåt
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 240 mm Djup: 732 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	27,456 kg
Bruttovikt	28,901 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Produktbeskrivning	TP TopPult-system, pulpetmittel för 2-delad konstruktion, BxD 800×732 mm, stålplåt

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL (listed)

---

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK