

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6713.000 CX pulpetmittel

State: 2026-07-11 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6713.000 - CX pulpetmittdel

Fyra bredder bildar grunden för en två- eller tredelad uppbyggnad av CX-pulpetsystemet.



Features

Art. nr.	CX 6713.000
Utförande	Mittdel
Material	Skåp: Stålplåt 1,5 mm Pulpettak: Stålplåt, 2,0 mm, inskummad PU-tätning runt om
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp Lock med gångjärn bak, 2 uppställningsstöd med automatisk låsning. Automatisk upplåsning till vänster, manuell till höger Öppning för kabelgenomföring i skåpbotten Lås: 3 mm dubbellås Skåp Lock med gångjärn nedtill, inkl. lockhållare Öppen botten för individuell kabelinföring
Dimension	Bredd: 1.600 mm Djup: 745 mm
Höjd framtill	130 mm
Höjd baktill	200 mm

Features

IK-kod	IK10
Observera:	En avslutningsplåt krävs för att sluta pulpetmittdelen För en 2-delad pulpetuppbyggnad krävs en pulpetunderdel och en avslutningsplåt för pulpetmittdelen För en 3-delad pulpetuppbyggnad krävs en pulpetunderdel och en pulpetöverdel
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Grundmaterial	Stålplåt
Dimension	Bredd: 1.600 mm
Antal lås	3
Utförande för lås	Vridlås
Låsinsats	3 mm dubbellås
Lås	Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 3 Låsinsats: 3 mm dubbellås
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	46 kg
Bruttovikt	47 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Produktbeskrivning	CX Pulpetsystem, pulpetmittdel, B: 1600 mm

Approvals

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring
