

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6722.000 CX pulpetöverdel

State: 2026-07-11 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6722.000 - CX pulpetöverdel

Tack vare fyra olika bredder kan övervakningen formges efter behov och CX-pulpetsystemet kan byggas i tre delar.



Features

| | |
|------------------------|---|
| Art. nr. | CX 6722.000 |
| Utförande | Överdel |
| Produktbeskrivning | Tack vare fyra olika bredder kan övervakningen formges efter behov och CX-pulpetsystemet kan byggas i tre delar. |
| Material | Skåp: Stålplåt 1,5 mm Dörr: Stålplåt, 2,0 mm, inskummad PU-tätning runt om |
| Ytbehandling | Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Skåp Lock med gångjärn nedtill, inkl. lockhållare Öppen botten för individuell kabelinföring Lås: 3 mm dubbellås |
| Dimension | Bredd: 1.200 mm Höjd: 515 mm |
| Djup uppe | 125 mm |
| Djup nere | 245 mm |
| IK-kod | IK10 |
| Observera: | För en 3-delad pulpetuppbyggnad krävs en pulpetmittdel och en pulpetunderdel |

Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Dimension | Bredd: 1.200 mm Höjd: 515 mm Djup uppe: 125 mm Djup nere: 245 mm |
| Utförande för lås | Vridlås |
| Låsinsats | 3 mm dubbellås |
| Lås | Utförande för lås: Vridlås Låsinsats: 3 mm dubbellås |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 29 kg |
| Bruttovikt | 29,5 kg |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Produktbeskrivning | CX Pulpetsystem, pulpetöverdel för 3-delad uppbyggnad, B: 1200 mm, stålplåt |

Approvals

| | |
|--------------|------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring |