

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6730.330

Delmontageplåtar, ihängbara

State: 2026-05-11 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6730.330 - Delmontageplåtar, ihängbara för TP, TS, VX SE

För inbyggnad i pulpetöver- och mellandel på systemskenor för inre utbyggnad.

Features

Art. nr.	TP 6730.330
Produktbeskrivning	för enkelt montage på förmonterade fastsättningskruvar.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter	pulpetöver- och mellandel på systemskenor för inre utbyggnad pulpetunderdel på sidan för djupmonterade systemchassin eller montageprofiler Andra apparatskåp, på skenor med hålning i 25 mm-raster
Observera:	Ihopbyggnad möjlig genom sidomässig förskruvning Maximal inbyggnadsbredd för delmontageplåtar = pulpetbredd minus 100 mm Vid TP behövs även skenan för inre utbyggnad TP
Dimension	Bredd: 500 mm Höjd: 437 mm
Passar för skåptyp	TP TS VX SE CX
Passar för	Skåptyp: TP TS VX SE CX
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4,6 kg
Bruttovikt	4,78 kg

Features

PCF per paket (Cradle-to-Gate)	18,3 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27180504
Produktbeskrivning	TP Delmontageplåtar ihängbara, för TS, SE, TP, CX, BH: 500x437 mm