

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6740.000 Golvpulpet CX

State: 2026-05-14 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6740.000 - Golvpulpet CX

1-delad golvpulpet för manövrering och övervakning, med stor montageplåt och hög kapslingsklass (IP 55) i fyra olika bredder.



Features

| | |
|------------------------------|--|
| Art. nr. | CX 6740.000 |
| Utförande | Golvpulpet |
| Material | Skåp: Stålplåt 1,5 mm Dörr och pulpetlock: Stålplåt, 2,0 mm, omgivande inskummad PU-tätning Montageplåt: Stålplåt, 2,5 mm |
| Ytbehandling | Skåp, lock och dörr: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt: förzinkad |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Skåp, med slutet bakstycke och sluten sidogavel Dörr eller dubbeldörr framtill, med 3-punkts låssystem Montageplåt Lock med vridlås, gångjärn bak, 2 uppställningsstöd med automatisk låsning. Automatisk upplåsning till vänster, manuell till höger. Golvplåt Lås: 3 mm dubbellås |
| Dimension | Bredd: 1.000 mm Höjd: 970 mm Djup: 400 mm |
| Mått för montageplåt (B x H) | 920 mm x 900 mm |
| Djup uppe | 495 mm |

Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Djup nere | 400 mm |
| Antal dörrar | 2 |
| IK-kod | IK10 |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Dimension | Bredd: 1.000 mm Höjd: 970 mm Djup uppe: 495 mm Djup nere: 400 mm |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 72 kg |
| Bruttovikt | 75,25 kg |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Produktbeskrivning | CX Golvpulpet, BHD: 1000 × 970 × 400 mm, stålplåt |

Approvals

| | |
|--------------|------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring |