

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CX 6740.000 Golvpulpet CX

State: 2026-07-06 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CX 6740.000 - Golvpulpet CX

1-delad golvpulpet för manövrering och övervakning, med stor montageplåt och hög kapslingsklass (IP 55) i fyra olika bredder.



## Features

Art. nr.	CX 6740.000
Utförande	Golvpulpet
Material	Skåp: Stålplåt 1,5 mm Dörr och pulpetlock: Stålplåt, 2,0 mm, omgivande inskummad PU-tätning Montageplåt: Stålplåt, 2,5 mm
Ytbehandling	Skåp, lock och dörr: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt: förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp, med slutet bakstycke och sluten sidogavel Dörr eller dubbeldörr framtill, med 3-punkts låssystem Montageplåt Lock med vridlås, gångjärn bak, 2 uppställningsstöd med automatisk låsning. Automatisk upplåsning till vänster, manuell till höger. Golvplåt Lås: 3 mm dubbellås
Dimension	Bredd: 1.000 mm Höjd: 970 mm Djup: 400 mm
Mått för montageplåt (B x H)	920 mm x 900 mm
Djup uppe	495 mm

# Features

Djup nere	400 mm
Antal dörrar	2
IK-kod	IK10
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Grundmaterial	Stålplåt
Dimension	Bredd: 1.000 mm Höjd: 970 mm Djup uppe: 495 mm Djup nere: 400 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	72 kg
Bruttovikt	75,25 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Produktbeskrivning	CX Golvpulpet, BHD: 1000 × 970 × 400 mm, stålplåt

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring