

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6742.500 Golvpulpeter TP

State: 2026-06-21 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6742.500 - Golvpulpeteter TP

Golvpulpeteter TP, montageklar enhet med hög kapslingsklass IP 55 i fyra olika bredder. Verktygsfritt montage av locket tack vare lockstöd. Kompatibel med TS 8 systemtillbehör som t.ex. socklar och kabelgenomföringshylsor.

Features

Art. nr.	TP 6742.500
Material	Skåp: Stålplåt 1,5 mm Dörr och pulpetlock: Stålplåt, 2,0 mm, omgivande inskummad PU-tätning Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling	Skåp, lock och dörr: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt: förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp, med slutet bakstycke och slutna sidogavel Dörr resp. dubbeldörr med stånglås på framsidan Montageplåt Lock med gångjärn bak, 2 uppställningsstöd med automatisk låsning. Automatisk upplåsning till vänster, manuell till höger Öppen botten för individuell kabelinföring
Dimension	Bredd: 1.200 mm Höjd: 973 mm
Mått för montageplåt (B x H)	1.130 mm x 900 mm
Djup uppe	500 mm
Djup nere	400 mm
Antal dörrar	2
IK-kod	IK08
Anmärkning om art. nr.	Vid varianter med dubbeldörr är bottenöppningen 2-delad, 2 förp. bottenplåtar behövs.
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55

Features

Protection category NEMA	NEMA 12
Grundmaterial	Stålplåt
Dimension	Bredd: 1.200 mm Höjd: 973 mm Djup uppe: 500 mm Djup nere: 400 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	85,5 kg
Bruttovikt	90 kg
Tullvarukod	94032080
ECLASS 8.0	27180504
Produktbeskrivning	TP golvpulpet, BHD1: 1200×960×400/T2: 500 mm, stålplåt

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring