

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6742.600 Golvpulpeter TP

State: 2026-06-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6742.600 - Golvpulpeter TP

1-delad golvpulpet för manövrering och övervakning, med stor montageplåt och hög kapslingsklass (IP 55) i fyra olika bredder. AX-låsskylten ger ett enhetligt utseende, och de 2-delade bottenplåtarna för enklare kabelstyrning medföljer.

Features

Art. nr.	TP 6742.600
Material	Skåp: Stålblåt 1,5 mm Dörr och pulpetlock: Stålblåt, 2,0 mm, omgivande inskummad PU-tätning Montageplåt: Stålblåt, 3,0 mm
Ytbehandling	Skåp, lock och dörr: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt: förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp, med slutet bakstycke och slutna sidogavel Dörr resp. dubbeldörr med stånglås på framsidan Montageplåt Lock med gångjärn bak, 2 uppställningsstöd med automatisk låsning. Automatisk upplåsning till vänster, manuell till höger Bottenplåtar
Dimension	Bredd: 1.200 mm Höjd: 975 mm Djup: 400 mm
Mått för montageplåt (B × H)	1.130 mm x 900 mm
Djup uppe	500 mm
Djup nere	400 mm
Antal dörrar	2
IK-kod	IK08
Observera:	Som monteringshjälp för sockelsystem VX, nytt utförande, kan glidstycket VX 5051.172 användas

Features

Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Grundmaterial	Stålplåt
Dimension	Bredd: 1.200 mm Höjd: 975 mm Djup uppe: 500 mm Djup nere: 400 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	90 kg
Bruttovikt	93,5 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Produktbeskrivning	TP-golvpulpet, BxHxD1/D2: 1200x975x400/500 mm, stålplåt

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK