

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 6748.500 Golvpulpeter TP

State: 2026-06-21 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6748.500 - Golvpulpeter TP

Golvpulpeter TP, montageklar enhet med hög kapslingsklass IP 55 i fyra olika bredder. Verktygsfritt montage av locket tack vare lockstöd. Kompatibel med TS 8 systemtillbehör som t.ex. socklar och kabelgenomföringshylsor.

## Features

Art. nr.	TP 6748.500
Material	Skåp: Stålplåt 1,5 mm Dörr och pulpelock: Stålplåt, 2,0 mm, omgivande inskummad PU-tätning Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling	Skåp, lock och dörr: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt: förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp, med slutet bakstycke och sluten sidogavel Dörr resp. dubbeldörr med stånglås på framsidan Montageplåt Lock med gångjärn bak, 2 uppställningsstöd med automatisk låsning. Automatisk upplåsning till vänster, manuell till höger Öppen botten för individuell kabelinföring
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 973 mm
Mått för montageplåt (B x H)	730 mm x 900 mm
Djup uppe	500 mm
Djup nere	400 mm
Antal dörrar	1
IK-kod	IK08
Anmärkning om art. nr.	Vid varianter med dubbeldörr är bottenöppningen 2-delad, 2 förp. bottenplåtar behövs.
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55

## Features

Protection category NEMA	NEMA 12
Grundmaterial	Stålplåt
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 973 mm Djup uppe: 500 mm Djup nere: 400 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	58,9 kg
Bruttovikt	63,5 kg
Tullvarukod	94032080
ECLASS 8.0	27180504
Produktbeskrivning	TP golvpulpet, BHD1: 800×960×400/T2: 500 mm, stålplåt

## Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring