

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6902.670

**Lutningsbar lådfastsättning,
påbyggnad**

State: 2026-06-18 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6902.670 - Lutningsbar lådfastsättning, påbyggnad

För montage på IW-bänkskivor eller andra ytor.



Features

Art. nr.	IW 6902.670
Produktbeskrivning	Med kabeltunnel för skyddad kabelgenomföring.
Användningsområden	För montage på: IW-bänkskiva, förberedd, ytor, lådfastsättning/-koppling CP-L rektangulär 120 x 65 mm, fastsättning/lådkoppling CP 40 (kan även användas som lutningsadapter +100°/-60° för CP 40) Passar för lådor upp till 20 kg med bärarmsanslutning: CP 40, CP-L rektangulär 120 x 65 mm, CP-L Ø 130 mm, VESA standard 75
Material	Stålplåt Vikbälg: Plast
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 7024
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Tilt angle note	+100°/-60°, justeringsbar via klämspak i 7,2° raster och kan begränsas genom bifogad stoppskruv till +100°/-15°.
Tilt angle pitch pattern	7,2 °
OUT_TILT_ANGLE	-60 - 100 °
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,72 kg
Bruttovikt	0,928 kg

Features

Tullvarukod	73182900
-------------	----------

ECLASS 8.0	27189263
------------	----------