

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6902.950

Golv

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

IW 6902.950 - Golv för dörram

Ett platssnålt alternativ till hyllplanet för Tower-PC (max. 20 kg). För montage på dörramen till 600 mm breda skåp.

Features

Art. nr.	IW 6902.950
Produktbeskrivning	Ett platssnålt alternativ till hyllplanet för Tower-PC (max. 20 kg). För montage på dörramen på 600 mm breda skåp.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 7015
Leveransens omfattning	Fästrem Fastsättningsmaterial Montageprofil
Dimension	Bredd: 445 mm Höjd: 159 mm Djup: 230 mm
Belastning	20 kg
Observera:	Montageprofilen som ingår i leveransen passar en dörrbredd på 600 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4,548 kg
Bruttovikt	4,748 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	16,4 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Features

Produktbeskrivning

IW Industrial workstation, hyllplan för dörrar