

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7000.620

Hyllplan, fast inbygggnad

State: 2026-06-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7000.620 - Hyllplan, fast inbyggnad för TE

Monteras vid sidan av den främre och bakre 482,6 mm-montageramen (19"), tillåten belastning: 30 kg.



Features

Art. nr.	DK 7000.620
Produktbeskrivning	Hyllplanet monteras vid sidan av den främre och bakre 19"-montageramen för TE (482,6 mm).
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Distance between mounting levels	495 mm
Load capacity static	300 N
Observera:	Kan inte kombineras med teleskopskenor.
Placeringsyta	Bredd: 505 mm Djup: 410 mm
Dimension	Bredd: 511 mm Höjd: 22 mm Djup: 413 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	3,25 kg
Bruttovikt	3,7 kg

Features

Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	TE Hyllplan, BHD: 511x22x413 mm 30 kg, statisk, profilavstånd: 495 mm fast inbyggnad, för TE, RAL7035