

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7000.625 Hyllplan, utdragbart

State: 2026-06-21 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7000.625 - Hyllplan, utdragbart för TE

Komplett sats bestående av ett ventilerat hyllplan, teleskopskenor samt inbyggnadssats för direkt montage, djupvariabel fastsättning möjlig, tillåten belastning: 50 kg.

Features

Art. nr.	DK 7000.625
Produktbeskrivning	För montage mellan två 19"-fastsättningsplan.
Fördelar	Djupvariabel för anpassning till 19"-profilavstånd i steg om 25 mm Helt utdragbar
Material	Hyllplan: Stålblåt
Ytbehandling	Hyllplan: Lackerade Inbyggnadssats/teleskopskenor: förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Hyllplan, ventilerat Teleskopskenor med inbyggnadssats
Load capacity static	500 N
Placeringsyta	Bredd: 409 mm Djup: 500 mm
Dimension	Bredd: 482,6 mm Djup: 500 mm
Profilavstånd	395 - 645 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4,577 kg
Bruttovikt	4,777 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK Hyllplan, BXD: 482,6x500 mm 50 kg, profilavstånd: 495 mm djupvariabel, för 482.6 mm (19") systemhållning, RAL7035