Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7000.630

Grenuttag i plasthuset

State: 2026-11-19 (Source: www.rittal.com/se-sv)


ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7000.630 - Grenuttag i plasthuset

Anslutningslister 230 Volt, obegränsad användning, även av vinkelkontakter, eftersom uttagen är placerade i längsled.







Features

Art. nr.	DK 7000.630
Produktbeskrivning	Uttagslist med 8 st schukouttag (typ F, CEE 7/4). Listen kan monteras vertikalt på skåpsramen eller i den bakre 19"-profilen (482,6 mm). I 19"-profilen (482,6 mm) krävs mer utrymme än 2 HE. Eftersom uttagen är vridna 45° kan man obehindrat sätta in även vinkelkontakter. Anslutningskabeln finns placerad i ett klämschakt i listen: Klämschaktet är försett med ett separat skydd och har externa klämmor för separat jordning.
Material	Plast
Leveransens omfattning	Apparatsladdställ Fastsättningsskruvar 2 brickor Korgmuttrar, M6, ledande Muttrar
Utförande	Utan brytare
Uttagskontakter	8 x D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
Längd på anslutningskabel	2 m
Anslutningskabel (typ)	H05VV-F3G1,5 med ändhylsor
Märkspänning	230 V AC, 50 Hz

Features

Märkspänning:	230 V AC, 50 Hz
Märkström (max.)	16 A
Anslutningstyp (elektrisk)	Ändhylsor
Inbyggnadsmöjligheter	TE 7000, bakre 482,6 mm (19")-profil (> 2 HE) TE 7000, lodrätt i ramen
Färg på uttag	Svart
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,92 kg
Bruttovikt	1,026 kg
Tullvarukod	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Produktbeskrivning	DK-TS Uttagslister, CEE 7/3 (typ F), 8-uttag, 230 V, 16 A, LHD:

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring