

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7000.630

Grenuttag i plasthuset

State: 2026-05-23 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7000.630 - Grenuttag i plasthuset

Anslutningslister 230 Volt, obegränsad användning, även av vinkelkontakter, eftersom uttagen är placerade i längsled.



Features

| | |
|---------------------------|--|
| Art. nr. | DK 7000.630 |
| Produktbeskrivning | Uttagslist med 8 st schukouttag (typ F, CEE 7/4). Listen kan monteras vertikalt på skåpsramen eller i den bakre 19"-profilen (482,6 mm). I 19"-profilen (482,6 mm) krävs mer utrymme än 2 HE. Eftersom uttagen är vridna 45° kan man obehindrat sätta in även vinkelkontakter. Anslutningskabeln finns placerad i ett klämschakt i listen: Klämschaktet är försett med ett separat skydd och har externa klämmor för separat jordning. |
| Material | Plast |
| Leveransens omfattning | Apparatsladdställ Fastsättningsskruvar 2 brickor Korgmuttrar, M6, ledande Muttrar |
| Utförande | Utan brytare |
| Uttagskontakter | 8 x D, Schuko (Typ F, CEE 7/3) |
| Längd på anslutningskabel | 2 m |
| Anslutningskabel (typ) | H05VV-F3G1,5 med ändhylsor |
| Märkspänning | 230 V AC, 50 Hz |

Features

| | |
|----------------------------|---|
| Märkspänning: | 230 V AC, 50 Hz |
| Märkström (max.) | 16 A |
| Anslutningstyp (elektrisk) | Ändhylsor |
| Inbyggnadsmöjligheter | TE 7000, bakre 482,6 mm (19")-profil (> 2 HE) TE 7000, lodrätt i ramen |
| Färg på uttag | Svart |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0,92 kg |
| Bruttovikt | 1,026 kg |
| Tullvarukod | 85366990 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Produktbeskrivning | DK-TS Uttagslister, CEE 7/3 (typ F), 8-uttag, 230 V, 16 A, LHD: |

Approvals

| | |
|--------------|------------------------|
| Explanations | Konformitetsförklaring |
|--------------|------------------------|