

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.022 CMC III Processing Units

State: 2026-05-23 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.022 - CMC III Processing Units

CMC III Processing Unit 19" Edition är huvudkomponenten i övervakningssystemet CMC III. Upp till 32/16 externa sensorer/CAN-Bus-anslutningsenheter kan anslutas. Enheterna kan anslutas via Ethernet till datanätverket, konfigureras online/via USB, skicka larm via en e-postserver och anslutas med SNMP till ett företags nätverkshanteringsystem.



Features

Art. nr.	DK 7030.022
Utförande	Utförande 19"
Fördelar	Hög tillgänglighet tack vare redundant energiförsörjning. Kostnadsoptimering genom optimerat utnyttjande av rummet och anslutningsteknik.
Användningsområden	Övervakning av skåp inom IT, industri och byggteknik.
Funktion	Central övervakningsenhet för CMC III-systemet. Direkt anslutning av aggregatet via SNMP över Ethernet Samlar in mätdata och meddelar nätverkshanteringsystem eller styrenheter om fritt inställda gränsvärden överskrids.
Utförande	Piezo signalgivare för akustisk information Tidsfunktion tack vare realtidsklocka med NTP
Material	Plast Aluminiumprofil, svarteloxerad
Ytbehandling	Front: Slät Material: Struktur

Features

Färg	Skåp: RAL 7035 Front: RAL 9005
Leveransens omfattning	CMC III Processing Unit Bassystem Inbyggd display Inkl. fästsättningsmaterial för montage på ytor
Gränssnitt Bus-system	RJ45 CAN Bus
Alarmreläutgång	Klämma upp till 1,5 mm ² (max. 24 V DC/1 A)
Mobil webbsida	För Android och Windows Phone
Nätverksgränssnitt	Ethernet enligt IEEE 802.3 via 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE
Interface UPS	PoE (Power over Ethernet)
Serial interface	RJ12
Interface streaming	Axis-nätverkskamera med VAPIX® Version 3
Antal sensorer (max.)	16
Observera:	För ökad nätverkssäkerhet kan okrypterade protokoll avaktiveras
LED-display (baksida)	Nätverksstatus
LED-display (på framsidan)	Status

Features

Protokoll	TCP/IPv4 TCP/IPv6 SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 Telnet SSH FTP SFTP med SSL HTTP HTTPS med SSL NTP DHCP DNS SMTP Syslog LDAP Radius OPC-UA Modbus/TCP RS-232
Dimension	Bredd: 450 mm Höjd: 44 mm Djup: 144 mm
Driftstemperatur	0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)	5...95 %
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,2 kg
Bruttovikt	2,452 kg
Tullvarukod	85311095
ETIM 9	EC002627
ETIM 8	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Produktbeskrivning	CMC III Processing Unit 19" Edition

Approvals

Approvals

TÜV-testad säkerhet