

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.100 CMC III CAN-Bus-sensor

State: 2026-06-28 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.100 - CMC III CAN-Bus-sensor

För anslutning av en CMC-TC-sensor

Features

Art. nr.	DK 7030.100
Utförande	För anslutning av 5 åtkomstsensorer (i serie) resp. en röksensor, rörelsesensor, spänningsvakt 48 V DC eller läckagesensor.
Produktbeskrivning	CMC III CAN-Bus-sensor. Gör att valda sensorer i CMC-TC-systemet kan anslutas till CMC III. På så sätt kan gamla installationer uppgraderas med CMC III Processing Unit/Compact. Enheten har utöver de två CAN-Bus-anslutningarna även en anslutning för en CMC-TC-sensor. Enheten fungerar därigenom som gränssnitt mellan CMC-TC-sensor och aktuell CMC III Processing Unit, och anpassar sensorns överföring av data till CAN-Bus.
Fördelar	Snabb anslutning och automatisk identifiering med plug & play Energiförsörjningen sker via CAN-Bus-gränssnittet.
Tekniska data	2 × CAN-Bus CMC III: RJ45 för CAN-Bus-kabel LED-display (baksida) Optisk (LED) och akustisk (larmsignal) statusindikering Tidsfunktion tack vare realtidsklocka med NTP Anslutning för LDAP(S)/Radius/Active Directory Inbyggt GbE-gränssnitt med webbserver för fristående drift utan fler komponenter Via nätverksgränssnittet på CMC III kan de aktuella mätvärdena hämtas med webbläsare, SNMP eller OPC-UA och inställningar göras
Användningsområden	Övervakning av skåp inom IT, industri och byggteknik.
Funktion	Inställningar kan göras med CMC III Processing Unit Statusvisning med integrerad LED Via nätverksgränssnittet på CMC III kan de aktuella mätvärdena hämtas med webbläsare, SNMP eller OPC-UA och inställningar göras Automatiskt larm per e-post, SMS eller SNMP-Trap om gränsvärdet överskrids

Features

Material	Plast Front: Slät Material: Struktur
Färg	Skåp: RAL 7035 Front: RAL 9005
Leveransens omfattning	Sensor Montageplåt Inkl. fastsättningsmaterial Fastsättningstillbehör
Input connection	RJ 45 RJ12
Gränssnitt Bus-system	2 x RJ45 CAN-Bus
Gränssnitt	RJ12
Antal deltagare PU compact (max.)	4
Antal deltagare PU (max.)	16
Dimension	Bredd: 110 mm Höjd: 30 mm Djup: 40 mm
Driftstemperatur	0 °C...55 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)	5...95 %
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,12 kg
Bruttovikt	0,18 kg
Tullvarukod	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Produktbeskrivning	DK CMC III CAN-Bus-sensor, för anslutning av CMC-TC sensors, BHD: 110x30x40 mm gränssnitt: RJ12, 2xRJ45 CAN-Bus

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Tillverkarens deklARATION Konformitetsförklaring
