

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7030.264 Dörrar för VX IT

State: 2026-06-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7030.264 - Dörrar för VX IT för Automatic Door Opening (ADO)

Glas- och stålplåtsdörrar VX IT med ventilationsspjäll för automatisk öppning vid larm



Features

Art. nr.	VX 7030.264
Utförande	Glasrutor: Härdat säkerhetsglas, tonat Fjäderdämpare för spjällöppning Magneter för fixering av spjällen Spjällen är öppna i strömlöst tillstånd Glasdörr: 2x säkerhetsglas, tonat endelad, med ventilationsspjäll Ram: Strängpressad aluminiumprofil
Produktbeskrivning	Med integrerade ventilationsspjäll för automatisk öppningsfunktion i händelse av larm eller strömavbrott. Glasdörren till Automatic Door Opening System ersätter standarddörren till VX IT.

Features

Fördelar	Fjärrstyrning CMC III-system är möjlig Hög säkerhet tack vare tonat härdat säkerhetsglas Hög stabilitet genom kombination av ventilationsspjäll och dörram Ventilationsspjällen sticker endast ut 200 mm i utrymningsvägen Låssystemet behöver inte anpassas Manuell öppning av dörrarna inverkar inte på ventilationsspjällen Automatisk öppning av ventilationsspjällen vid strömavbrott
Tekniska data	Montage av ventilationsspjället utåt: 200 mm (i öppet läge) Montage av mekaniken inåt: 52,5 mm Dörranslag: höger (för endelade dörrar som kan växlas från höger till vänster) Anslutningskabel från dörranslaget: 2,5 m
Funktion	Styrning via CMC III Door Control Modul (DCM) Integrerade vertikala ventilationsspjäll som automatiskt öppnas mekaniskt i nödfall om kylsystemet slutar fungera eller en släckanordning aktiveras Beroende på rummets volym och temperaturen används luften i rummet för nödkylning eller också kan släckningsgasen strömma in direkt i IT-skåpen. Fram- och bakdörrarna i ADO-systemet ska alltid användas
Material	Ram: Strängpressad aluminiumprofil Glasrutor: Härdat säkerhetsglas, tonat
Leveransens omfattning	Glasdörr med komforthandtag för halvprofilcylinder med säkerhetslås 3524 E.
vid DC	0,78 A
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 2.200 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 20 vid stängda ventilationsspjäll
Förpackningsenhet	1 st.
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	VX IT aluminiumglasdörr ADO, B×H 600×2200, 2 st säkerhetsglas