

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7030.284 Dörrar för VX IT

State: 2026-04-16 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7030.284 - Dörrar för VX IT för Automatic Door Opening (ADO)

Glas- och stålplåtsdörrar VX IT med ventilationsspjäll för automatisk öppning vid larm



Features

Art. nr.	VX 7030.284
Utförande	Fönster med säkerhetsglas Fjäderdämpare för spjällöppning Magneter för fixering av spjällen Spjällen är öppna i strömlöst tillstånd med stålplåtsdörr 2-delad, vertikalt delad, med ventilationsspjäll Ram: Stålplåt
Produktbeskrivning	Med integrerade ventilationsspjäll för automatisk öppningsfunktion i händelse av larm eller strömavbrott. Glasdörren till Automatic Door Opening System ersätter standarddörren till VX IT.

Features

Fördelar	Fjärrstyrning CMC III-system är möjlig Hög säkerhet tack vare tonat härdat säkerhetsglas Hög stabilitet genom kombination av ventilationsspjäll och dörram Ventilationsspjällen sticker endast ut 200 mm i utrymningsvägen Låssystemet behöver inte anpassas Manuell öppning av dörrarna inverkar inte på ventilationsspjällen Automatisk öppning av ventilationsspjällen vid strömavbrott
Tekniska data	Montage av ventilationsspjället utåt: 200 mm (i öppet läge) Montage av mekaniken inåt: 52,5 mm Dörranslag: höger (för endelade dörrar som kan växlas från höger till vänster) Anslutningskabel från dörranslaget: 2,5 m
Funktion	Styrning via CMC III Door Control Modul (DCM) Integrerade vertikala ventilationsspjäll som automatiskt öppnas mekaniskt i nödfall om kylsystemet slutar fungera eller en släckanordning aktiveras Beroende på rummets volym och temperaturen används luften i rummet för nödkylning eller också kan släckningsgasen strömma in direkt i IT-skåpen. Fram- och bakdörrarna i ADO-systemet ska alltid användas
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Dörr med komforthandtag för halvprofilcylinder med säkerhetslås 3524 E
vid DC	0,78 A
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 2.200 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 20 vid stängda ventilationsspjäll
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	40 kg
Bruttovikt	43 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Features

Produktbeskrivning

2-delad stålplåtdörr VX IT (ADO), B×H 600×2200, RAL 7035