

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7030.284 Dörrar för VX IT

State: 2026-06-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7030.284 - Dörrar för VX IT för Automatic Door Opening (ADO)

Glas- och stålplåtsdörrar VX IT med ventilationsspjäll för automatisk öppning vid larm



Features

| | |
|--------------------|--|
| Art. nr. | VX 7030.284 |
| Utförande | Fönster med säkerhetsglas Fjäderdämpare för spjällöppning Magneter för fixering av spjällen Spjällen är öppna i strömlöst tillstånd med stålplåtsdörr 2-delad, vertikalt delad, med ventilationsspjäll Ram: Stålplåt |
| Produktbeskrivning | Med integrerade ventilationsspjäll för automatisk öppningsfunktion i händelse av larm eller strömavbrott. Glasdörren till Automatic Door Opening System ersätter standarddörren till VX IT. |

Features

| | |
|-------------------------------------|--|
| Fördelar | Fjärrstyrning CMC III-system är möjlig Hög säkerhet tack vare tonat härdat säkerhetsglas Hög stabilitet genom kombination av ventilationsspjäll och dörram Ventilationsspjällen sticker endast ut 200 mm i utrymningsvägen Låssystemet behöver inte anpassas Manuell öppning av dörrarna inverkar inte på ventilationsspjällen Automatisk öppning av ventilationsspjällen vid strömavbrott |
| Tekniska data | Montage av ventilationsspjället utåt: 200 mm (i öppet läge) Montage av mekaniken inåt: 52,5 mm Dörranslag: höger (för endelade dörrar som kan växlas från höger till vänster) Anslutningskabel från dörranslaget: 2,5 m |
| Funktion | Styrning via CMC III Door Control Modul (DCM) Integrerade vertikala ventilationsspjäll som automatiskt öppnas mekaniskt i nödfall om kylsystemet slutar fungera eller en släckanordning aktiveras Beroende på rummets volym och temperaturen används luften i rummet för nödkylning eller också kan släckningsgasen strömma in direkt i IT-skåpen. Fram- och bakdörrarna i ADO-systemet ska alltid användas |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Dörr med komforthandtag för halvprofilcylinder med säkerhetslås 3524 E |
| vid DC | 0,78 A |
| Dimension | Bredd: 600 mm Höjd: 2.200 mm |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 20 vid stängda ventilationsspjäll |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 40 kg |
| Bruttovikt | 43 kg |
| Tullvarukod | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Features

Produktbeskrivning

2-delad stålplåtdörr VX IT (ADO), B×H 600×2200, RAL 7035