

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7044.140 Komplettsystem CAT 6

State: 2025-12-24 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7044.140 - Komplettsystem CAT 6 för Network Cable Organizer

Komplettsystem NCO (nätverkskabelsamlare) revolutionerar den strukturerade kabeldragningen i alla nätverksrack med djup från 800 mm. Överskottet av kabeln – både CAT 6 och fiberkabel – dras enkelt tillbaka med fjäderkraft.



Features

Art. nr.	DK 7044.140
Produktbeskrivning	Modern nätverksinfrastruktur är beroende av högsta prestanda och största möjliga flexibilitet för kabeldragning. En komponent här är nätverkskabelsamlaren (NCO). Den robusta monterageramen på 1 HE är försedd med 24 kabelkassetter och sätter en ny standard för klassisk strukturerad kabeldragning tack vare 8 gånger snabbare montage.
Fördelar	Mindre kabeltrassel ger obehindrad luftcirkulation vid nätverksswitcharna Alltid rätt längd: För långa kablar – både CAT 6 och fiberkabel – dras enkelt tillbaka med fjäderkraft Varje kabel är testad till 100 % och levereras med medföljande mätprotokoll Åtkomst på framsidan – därför även idealisk för inbyggnad i efterhand i rack med minst 800 mm djup
Tekniska data	CAT 6 kabel STP 2 st RJ 45-kontakter per kabel skärmad RJ 45-kontakt med guldpläterade stift Användbar kabellängd per kassett: 1,6 m ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100 % koppar, 250 MHz

Features

Användningsområden	Kan användas i alla nätverksrack med djup på minst 800 mm
Funktion	Fastsättning på främre och bakre 19"-plan
Material	Montageram: Stålplåt Kassetter: Rostfritt stål, plast (POM)
Färg	Montageram: RAL 9005 Kabel: gul
Leveransens omfattning	Komplettsystem CAT 6 24 CAT 6-kassetter Inbyggnadssats Inkl. fastsättningsmaterial
Number cassettes max	24
Number cassettes preassembled	24
Dimension	Bredd: 450 mm Höjd: 44 mm Djup: 600 mm
Driftstemperatur	10 °C...45 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)	95 %
Relativ luftfuktighet (okondenserad)	10 %
Förpackningsenhet	1 st.
Tullvarukod	73269098
EAN	4028177917248
ECLASS 8.0	27189265