

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7050.100 Bärenhet, 3 HE

State: 2026-07-07 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7050.100 - Bärenhet, 3 HE för LSA-Plus-lister, max. 150 DA

För LSA-Plus-lister, max. 150 DA, för montage av maximalt 15 LSA-Plus-lister (å 10 DA), möjliggör montage av 3 x 5 LSA-Plus-anslutningslister 2/10, byggserie 2 vågrätt.

Features

Art. nr.	DK 7050.100
Produktbeskrivning	För montage av maximalt 15 LSA-Plus-lister (å 10 DA). Det går att montera 3 x 5 LSA-Plus-anslutningslister 2/10, serie 2 horisontellt. Listlängd 124 mm, höjdraster 22,5 mm. Bärenheten kan integreras i alla 482,6 mm (19")-fastsättningsnivåer. Montagefronten är 75 mm bakom 19"-flänsarna. Den integrerade rangerbygelns möjliggör en organiserad styrning och fördelning av fjärrsignalskablage.
Material	Rostfritt stål
Leveransens omfattning	Bärenhet, 8 rangerbyglar
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,68 kg
Bruttovikt	0,8 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK Bärenhet för LSA-Plus-Lister, 3 HE