


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7063.850

Inbyggnadssats, djupvariabel

State: 2026-06-12 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7063.850 - Inbyggnadssats, djupvariabel För 19"-hyllplan

Inbyggnadssatser för hyllplan och lådor, djupvariabla.

Features

Art. nr.	DK 7063.850
Produktbeskrivning	Inbyggnadssatsen skruvas fast, beroende på avståndet mellan de två 482,6 mm (19")-profilerna, i djupled mellan L-formade profilskenor eller 482,6 mm (19")-montageram.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Profilavstånd	550 - 850 mm
Inbyggnadsmått	Installation depth for components: 482,6 mm Inbyggnadsbredd för komponenter: 19"
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	1,852 kg
Bruttovikt	2,052 kg
Tullvarukod	83024900
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK Inbyggnadssats, djupvariabel, för 482.6 mm (19")-hyllplan, profilavstånd: 550-850 mm