

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7063.890

Inbyggnadssats, djupvariabel

State: 2025-12-11 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7063.890 - Inbyggnadssats, djupvariabel för hyllplan i tummått

För hyllplan i tummått, tillsammans med L-formade profilskenor eller montageramar 19", steglöst inställbar på avstånden mellan de två 482,6 mm-planen (19").

Features

Art. nr.	DK 7063.890
Produktbeskrivning	Tillsammans med L-formade profilskenor eller montageram i tummått, 19". Steglöst inställbar på avstånden mellan de två 482,6 mm (19")-profilerna. Lämpad för alla hyllplan på 482,6 mm (19") och en bredd på 409 mm.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	1 sats = 2 inbyggnadsskenor inkl. fastsättningsmaterial
Belastning	100 kg
Längd	706,5: 1.006,5 mm
Förpackningsenhet	1 sats
Nettovikt	3.008
Bruttovikt	3.208
Tullvarukod	83024900
EAN	4028177263260
ECLASS 8.0	27189261