

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7111.900 Kabelföringsbygel

State: 2026-03-14 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7111.900 - Kabelföringsbygel

För en flexibel och systemvänlig kabelföring på sidan av 19"-profilskenor (482,6 mm).



Features

Art. nr.	DK 7111.900
Produktbeskrivning	För en flexibel och systemvänlig kabelföring på sidan av 19"-profilskenor (482,6 mm).1
Material	Stål
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Höjd: 85 mm Djup: 125 mm
Förpackningsenhet	10 st.
Nettovikt	0,95 kg
Bruttovikt	0,991 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	5,3 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	83024200
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivning	DK Kabelföringsbygel, TxH: 125x85 mm