

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7119.140

## Hyllplan 1 HE, fast inbyggnad

State: 2026-05-03 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7119.140 - Hyllplan 1 HE, fast inbyggnad 19" systemhålning (482,6 mm)

482,6 mm (19")/535 mm (metriskt), förvaringsyta för små aktiva komponenter som t.ex. modem eller minihubbar i metriska plan eller plan i tummått, tillåten belastning: 10 kg.



## Features

Art. nr.	DK 7119.140
Utförande	Utförande 19"
Produktbeskrivning	Den ideala förvaringsytan för små aktiva komponenter som t.ex. modem eller minihubbar.
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Belastning	10 kg ytlast, statisk
Observera:	Kan inte kombineras med teleskopskenor. Fri utbyggnadshöjd inom HE ca 35 mm
Dimension	Bredd: 482,6 mm Djup: 140 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,781 kg
Bruttovikt	0,881 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	3,2 kg CO2 eq (Cat B)

# Features

Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK Hyllplan, BHD: 482,6x1 HEx140 mm 10 kg, statisk, profilavstånd;, fast inbyggnad, för 482.6 mm (19") systemhållning, RAL7035