

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7119.250**

**Hyllplan 2 HE, fast inbyggnad**

State: 2026-05-03 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7119.250 - Hyllplan 2 HE, fast inbyggnad

Hyllplan 2 HE, fast inbyggnad i 19"-systemhållning Max. last: 25 kg.



## Features

Art. nr.	DK 7119.250
Utförande	i tummått
Produktbeskrivning	För montage på en 19"-profilskena.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 7035
Belastning	25 kg ytlast, statisk
Observera:	Kan inte kombineras med teleskopskenor.
Dimension	Bredd: 482,6 mm Djup: 250 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,92 kg
Bruttovikt	2,003 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat

# Features

Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK Hyllplan, BHD: 482,6x2 HEx250 mm 25 kg, statisk, profilavstånd;, fast inbyggnad, för 482.6 mm (19") systemhållning, RAL7035