

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7159.035 Rangerpanel

State: 2026-06-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7159.035 - Rangerpanel med plastbyglar

För horisontell rangering av kontaktdonskabeln med 5 kabelföringsöglor.

Features

Art. nr.	DK 7159.035
Produktbeskrivning	För horisontell rangering av kontaktdonskabeln med 5 kabelföringsöglor.
Material	Panel: Stålblåt Bygel: Plast UL 94-V0 Bygel: Polyamid
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Rangerpanel Kabelföringsbygel (medföljer löst)
Observera:	Måtten avser yttermått.
Dimension	Bredd: 482,6 mm
Höjdenheter	1 HE
Bygelmått	Ring depth: 70 mm Ring height: 44 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,426 kg
Bruttovikt	0,46 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	83024200
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivning	DK Rangerpanel med plastbyglar, 1 HE