



DK 7163.500 - Kabelhållare gångjärnsförsedd, med snabbförbindning

För säker styrning av anslutningskabeln från hyllplanet med teleskoputdrag till dess riktiga position, fästet kan lossas på båda sidor genom snabbkoppling.

Features

Art. nr.	DK 7163.500
Produktbeskrivning	För säker styrning av anslutningskabeln från hyllplanet med teleskoputdrag till dess riktiga position. Fästet kan lossas på båda sidor genom snabbkoppling.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	Maximalt djup på hyllplanet = skåpdjup – 100 mm
Passar för	Djup: ≤ 600 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,52 kg
Bruttovikt	0,586 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivning	DK Kabelhållare, gångjärnsförsedd, med snabbförbindning, för D: > 600 mm maximalt djup på hyllplan = skåpdjup-100 mm