

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7163.560 Kabelhållare

State: 2026-04-14 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7163.560 - Kabelhållare med gångjärn, med knäckskydd och snabbanslutning

Med rörliga kedjelänkar för knäckfri kabelföring i den mellersta delen, fästet kan lossas på båda sidor genom snabbkoppling.



## Features

Art. nr.	DK 7163.560
Produktbeskrivning	För säker styrning av anslutningskabeln från hyllplanet med teleskoputdrag till dess riktiga position. Knäckfri kabelföring i den mellersta delen via rörliga kedjelänkar. Fästet kan lossas på båda sidor genom snabbkoppling.
Material	Stålplåt, förzinkad Mellandel: Plast
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	Maximalt djup på hyllplanet = skåpdjup – 200 mm
Passar för	Djup: ≤ 600 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,55 kg
Bruttovikt	0,712 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098

# Features

---

ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivning	DK Kabelhållare, knäskydd, för D: > 600 mm maximalt djup på hyllplan = skåpdjup-200 mm

---