

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7163.560 Kabelhållare

State: 2026-07-06 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7163.560 - Kabelhållare med gångjärn, med knäckskydd och snabbanslutning

Med rörliga kedjelänkar för knäckfri kabelföring i den mellersta delen, fästet kan lossas på båda sidor genom snabbkoppling.



Features

Art. nr.	DK 7163.560
Produktbeskrivning	För säker styrning av anslutningskabeln från hyllplanet med teleskoputdrag till dess riktiga position. Knäckfri kabelföring i den mellersta delen via rörliga kedjelänkar. Fästet kan lossas på båda sidor genom snabbkoppling.
Material	Stålplåt, förzinkad Mellandel: Plast
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	Maximalt djup på hyllplanet = skåpdjup – 200 mm
Passar för	Djup: ≤ 600 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,55 kg
Bruttovikt	0,712 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098

Features

ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivning	DK Kabelhållare, knäskydd, för D: > 600 mm maximalt djup på hyllplan = skåpdjup-200 mm
