


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7200.001

Power Control Unit (PCU)

State: 2025-12-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7200.001 - Power Control Unit (PCU)

8 strömutgångar med IEC320 C13 enskilda, kopplingsbara (med CMC III) kontaktplatser, strömdisplay och termiskt överlastskydd integrerat, montage på skåpramen eller i 19"-profil (1 HE) på ett rack.

Features

Art. nr.	DK 7200.001
Produktbeskrivning	Det finns olika PCU/modulversioner för inbyggnad i 19"-profilen i ett IT-rack samt för användning med PSM strömskenor. För varje PCU/PSM-modul finns 6 resp. 8 kontaktplatser med olika kontaktbilder att välja mellan. Varje uttagslist kan kopplas separat eller i grupper via CMC III. På den inbyggda 2-siffriga röda displayen med 7 segment kan larmgränsvärden konfigureras och aktuell summaström avläsas under normal drift. Efter strömavbrott kopplas de enskilda kontaktplatserna till sekventiellt (dvs. en åt gången, efter varandra), för att undvika strömtoppar. På utföranden med mätning av enkelström finns 2 LED-lampor för varje uttagslist som visar när enskilda gränsvärden överskrids. För varje uttagslist kan individuella strömgränsvärden anges via CMC III. För drift behövs en styrspänning på 24 V (DC)/ca. 0,2 A för varje PCU/modul, som kan matas via CMC III. Vid användning utan CMC III behövs en extern nätdel på 24 V (DC). Till varje nätdel kan upp till 4 PCU/PSM-moduler anslutas. Nätverks-/kopplingsfunktioner kan då inte användas.
Funktion	2-siffrig lokal strömindikator med LED 7-segmentdisplay på PCU. Läsbarheten anpassas till montageläget. Mätning och övervakning av ström per PCU. Min./max. gränsvärden kan ställas in. Mätområde 0 – 16 A. PCU kan kombineras ihop via bussystem och därigenom kopplas in selektivt. 6/8 enskilda strömuttag i PCU kan tillsammans med CMC-TC via HTTP och SNMP kopplas på och av separat. Fjärradministration av strömförsörjningen, ändring och kontroll av remotegränsvärden, SNMP-trapmeddelande vid alarm. Uttagslisten är konfigurerad beroende på utförande 8 x C13, 4 x C19 + 2 x C13 eller 4 x Schuko + 2 x C13 Användaradministration

Features

Material	Aluminiumchassin med plastlock
Leveransens omfattning	1 uttagslist PCU 1 HE (max. 10 A per uttagslist) 1 busskabel 1 anslutningskontakt för energiförsörjning
Uttagskontakter	8 x Wieland GST 18
Dimension	Höjd: 44,5 mm Djup: 60 mm Längd: 465 mm
Märkspänning:	24 V DC
Märkström (max.)	16 A
Switchable outputs	Yes
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1.159
Bruttovikt	1.191
Tullvarukod	85366990
EAN	4028177485341
ECLASS 8.0	27142604

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------