

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.200

Uttagstlist

State: 2026-06-30 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.200 - Uttagslist för IEC-kontakt

Uttagslister i olika utföranden för fastsättning i ramar, väggfördelningsskåp, DK i tvärled eller 482,6 mm-plan (19").



Features

Art. nr.	DK 7240.200
Produktbeskrivning	<p>Uttagslisterna kan levereras i olika landsvarianter med olika funktionselement. Särskild vikt har lagts vid en användarvänlig och universell fastsättning: Med en vinkel som kan placeras i fyra positioner har en variabel fastsättningsmöjlighet skapats. Exempelvis kan den 482 mm långa uttagslisten monteras antingen på 19"-profilskenor (482,6 mm), på 19"-montageramen, på skåpsramen eller i väggfördelningsskåpets bakre del. Uttagslister som är längre än 482 mm kan endast monteras på skåpsramen. Utan ytterligare montagebehör kan uttagslisten användas på alla profiler med 25 mm måttraster. Detta underlättar urvalet och erbjuder extra flexibilitet och du slipper dessutom lagringsmomentet. Man har även tänkt på kabeldragningen. Vid montage i 19"-profil (482,6 mm) finns det tillräckligt med utrymme för matningen mellan uttagslist och profilskena utan klämrisk. Genom att anordna uttagen i 45°-vinkel kan stickkontakter monteras utan begränsningar.</p>
Fördelar	<p>Användarvänlig och universell fastsättning Flexibilitet gör att lagring kan undvikas I 19"-profilen (482,6 mm) finns tillräcklig plats för att kunna dra tilledningen utan böjning mellan uttagslist och profilskena</p>

Features

Material	Aluminiumprofil, natureloxerad Uttagsinsatser: Polykarbonat
Leveransens omfattning	Uttagslist 2 vinkelprofiler Inkl. fastsättningsmaterial
Utförande	Utan brytare
Uttagskontakter	12 x IEC-uttag C13
Dimension	Höjd: 44 mm Djup: 44 mm Längd: 482,6 mm
Längd på anslutningskabel	2 m
Anslutningskabel (typ)	H05VV-F3G1,5
Fastsättningsmått	452,5 mm
Tolerans för fastsättningsmått	25 mm
Märkspänning	250 V AC, 50 Hz
Märkspänning:	250 V AC, 50 Hz
Märkström (max.)	16 A
Anslutningstyp (elektrisk)	Ändhylsor
Inbyggnadsmöjligheter	Komponenter med 25 mm-raster IT-normskåp, bak, i tvärled (om bredden är tillräcklig) Skåpram 482,6 mm (19")-plan
Observera:	En extra lastström för att förebygga oönskad aktivering till följd av strömtoppar vid tillkoppling rekommenderas vid viss typ av användning Fastsättningsavstånd variabelt i en spännvidd på 25 mm, måttet hålmitt – hålmitt hos fastsättningsvinkeln anges
Standarder	EN 60320-2-2
Färg på uttag	grå
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,8 kg

Features

Bruttovikt	0,864 kg
Tullvarukod	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Produktbeskrivning	DK Uttagslister, 10 A IEC 320 kontakt C13, 12- uttag, 250 V, 16 A, LHD: 482,6x44x44 mm utan brytare

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------