

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7240.220

## Uttagstlist

State: 2026-06-28 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7240.220 - Uttagslist i aluminiumkanal

Uttagslisterna i aluminiumkanalen kan levereras i olika längdvarianter med olika funktionselement, varierande fastsättningsmöjligheter.



## Features

Art. nr.	DK 7240.220
Produktbeskrivning	<p>Uttagslisterna kan levereras i olika landsvarianter med olika funktionselement. Särskild vikt har lagts vid en användarvänlig och universell fastsättning: Med en vinkel som kan placeras i fyra positioner har en variabel fastsättningsmöjlighet skapats. Exempelvis kan den 482 mm långa uttagslisten monteras antingen på 19"-profilskenor (482,6 mm), på 19"-montageramen, på skåpsramen eller i väggfördelnings-skåpets bakre del. Uttagslister som är längre än 482 mm kan endast monteras på skåpsramen. Utan ytterligare montage-tillbehör kan uttagslisten användas på alla profiler med 25 mm måttaster. Detta underlättar urvalet och erbjuder extra flexibilitet och du slipper dessutom lagringsmomentet. Man har även tänkt på kabeldragningen. Vid montage i 19"-profil (482,6 mm) finns det tillräckligt med utrymme för matningen mellan uttagslist och profilskena utan klämrisk. Genom att anordna uttagen i 45°-vinkel kan stickkontakter monteras utan begränsningar.</p>
Material	Aluminiumprofil, natureloxerad Uttagsinsatser: Polykarbonat

# Features

Leveransens omfattning	Uttagslist 2 vinkelprofiler Inkl. fastsättningsmaterial Inkl. anslutningskabel, utan kontakt, 2 m, H05VV-F3G1,5
Utförande	Med vippströmställare
Uttagskontakter	7 x D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
Dimension	Höjd: 44 mm Djup: 44 mm Längd: 482,6 mm
Längd på anslutningskabel	2 m
Anslutningskabel (typ)	H05VV-F3G1,5
Fastsättningsmått	452,5 mm
Tolerans för fastsättningsmått	25 mm
Märkspänning	250 V AC, 50 Hz
Märkspänning:	250 V AC, 50 Hz
Märkström (max.)	16 A
Anslutningstyp (elektrisk)	Ändhylsor
Inbyggnadsmöjligheter	Komponenter med 25 mm-raster Skåpram IT-normskåp, bak, i tvärled (om bredden är tillräcklig) 482,6 mm (19")-plan
Observera:	En extra lastström för att förebygga oönskad aktivering till följd av strömtoppar vid tillkoppling rekommenderas vid viss typ av användning Fastsättningsavstånd variabelt i en spännvidd på 25 mm, måttet hålmitt – hålmitt hos fastsättningsvinkeln anges
Standarder	DIN 49 440-1
Färg på uttag	grå
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,8 kg
Bruttovikt	0,88 kg

# Features

---

Tullvarukod	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Produktbeskrivning	DK Uttagslister, CEE 7/3 (typ F), 7-uttag, 250 V, 16 A, LHD: 482,6x44x44 mm med rocker brytare

---

# Approvals

---

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------