

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.300

Uttagslist

State: 2026-03-05 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.300 - Uttagslist med Amperemeter

För mätning av anslutna förbrukareheters strömförbrukning, uttagstyper: Schuko, olika monteringsmöjligheter.

Features

Art. nr.	DK 7240.300
Produktbeskrivning	Uttagslisten med Amperemeter mäter strömförbrukningen hos anslutna förbrukareheter. Den 482,6 mm (19") långa uttagslisten kan monteras på 19"-montageramen, på skåpsramen eller längst bak i väggfördelningsskåpet. Inbyggsvinkeln kan monteras i fyra olika positioner och utgör ett variabelt montage. Utan extra fastsättningstillbehör kan uttagslisten användas på alla profiler med 25 mm måttaster.
Material	Aluminiumprofil, natureloxerad Uttagsinsatser: Polykarbonat
Leveransens omfattning	Uttagslist Två inbyggsvinklar Fastsättningsmaterial Med 3 m anslutningskabel (ändhylsor)
Utförande	Med Amperemeter
Uttagskontakter	7 x D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Dimension	Höjd: 45 mm Djup: 50 mm Längd: 482,6 mm
Längd på anslutningskabel	3 m
Fastsättningsmått	464,1 mm
Märkspänning	230 V AC, 50 Hz
Märkspänning:	230 V AC, 50 Hz
Märkström (max.)	16 A

Features

Inbyggningssmöggheter	Komponenter med 25 mm-raster Skåpram IT-normskåp, bak, i tvärled (om bredden är tillräcklig) 482,6 mm (19")-plan
Färg på uttag	grå
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,859 kg
Bruttovikt	1,18 kg
Tullvarukod	85366990
ECLASS 8.0	27142604

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------