

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.305

Uttagslist

State: 2025-12-22 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.305 - Uttagslist med Amperemeter

För mätning av anslutna förbrukareheters strömförbrukning, uttagstyper: Schuko, olika monteringsmöjligheter.

Features

Art. nr.	DK 7240.305
Produktbeskrivning	Uttagslisten med Amperemeter mäter strömförbrukningen hos anslutna förbrukareheter. Den 482,6 mm (19") långa uttagslisten kan monteras på 19"-montageramen, på skåpsramen eller längst bak i väggfördelningsskåpet. Inbyggsvinkeln kan monteras i fyra olika positioner och utgör ett variabelt montage. Utan extra fästningstillbehör kan uttagslisten användas på alla profiler med 25 mm måttaster.
Material	Aluminiumprofil, natureloxerad Uttagsinsatser: Polykarbonat
Leveransens omfattning	Uttagslist Två inbyggsvinklar Fästningsmaterial Med 3 m anslutningskabel (ändhylsor)
Utförande	Med Amperemeter
Uttagskontakter	8 x IEC-uttag C13
Dimension	Höjd: 45 mm Djup: 50 mm Längd: 482,6 mm
Längd på anslutningskabel	3 m
Fästningsmått	464,1 mm
Märkspänning	250 V AC, 50 Hz
Märkspänning:	230 V AC, 50 Hz
Märkström (max.)	10 A

Features

Inbyggningssmöggheter	Komponenter med 25 mm-raster Skåpram IT-normskåp, bak, i tvärled (om bredden är tillräcklig) 482,6 mm (19")-plan
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1.1
Bruttovikt	1.14
Tullvarukod	85366990
EAN	4028177558151
ECLASS 8.0	27142604