

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.510

Uttagslis

State: 2026-04-06 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.510 - Uttagslist i aluminiumkanal

Uttagslisterna i aluminiumkanalen kan levereras i olika längdvarianter med olika funktionselement, varierande fastsättningsmöjligheter.



Features

| | |
|--------------------|---|
| Art. nr. | DK 7240.510 |
| Utförande | Utan brytare |
| Produktbeskrivning | <p>Uttagslisterna kan levereras i olika landsvarianter med olika funktionselement. Särskild vikt har lagts vid en användarvänlig och universell fastsättning: Med en vinkel som kan placeras i fyra positioner har en variabel fastsättningsmöjlighet skapats. Exempelvis kan den 482 mm långa uttagslisten monteras antingen på 19"-profilskenor (482,6 mm), på 19"-montageramen, på skåpsramen eller i väggfördelnings-skåpets bakre del. Uttagslister som är längre än 482 mm kan endast monteras på skåpsramen. Utan ytterligare montage-tillbehör kan uttagslisten användas på alla profiler med 25 mm måttraster. Detta underlättar urvalet och erbjuder extra flexibilitet och du slipper dessutom lagringsmomentet. Man har även tänkt på kabeldragningen. Vid montage i 19"-profil (482,6 mm) finns det tillräckligt med utrymme för matningen mellan uttagslist och profilskena utan klämrisk. Genom att anordna uttagen i 45°-vinkel kan stickkontakter monteras utan begränsningar.</p> |
| Material | Aluminiumprofil, natureloxerad Uttagsinsatser: Polykarbonat |

Features

| | |
|--------------------------------|--|
| Leveransens omfattning | Uttagslist 2 vinkelprofiler Inkl. fastsättningsmaterial Inkl. anslutningskabel, utan kontakt, 2 m, H05VV-F3G1,5 |
| Utförande | Utan brytare |
| Uttagskontakter | 7 x F/B (Typ E, CEE 7/5) |
| Dimension | Höjd: 44 mm Djup: 44 mm Längd: 482,6 mm |
| Längd på anslutningskabel | 2 m |
| Anslutningskabel (typ) | H05VV-F3G1,5 |
| Fastsättningsmått | 452,5 mm |
| Tolerans för fastsättningsmått | 25 mm |
| Märkspänning | 250 V AC, 50 Hz |
| Märkspänning: | 250 V AC, 50 Hz |
| Märkström (max.) | 16 A |
| Anslutningstyp (elektrisk) | Ändhylsor |
| Inbyggnadsmöjligheter | Komponenter med 25 mm-raster IT-normskåp, bak, i tvärled (om bredden är tillräcklig) Skåpram 482,6 mm (19")-plan |
| Observera: | En extra lastström för att förebygga oönskad aktivering till följd av strömtoppar vid tillkoppling rekommenderas vid viss typ av användning Fastsättningsavstånd variabelt i en spännvidd på 25 mm, måttet hålmitt – hålmitt hos fastsättningsvinkeln anges |
| Standarder | Uttag: DIN VDE 0620-1 Kontakter B/F: UTE NFC 61-303, CEE 7/NV |
| Färg på uttag | grå |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0,77 kg |

Features

| | |
|--------------------|---|
| Bruttovikt | 0,84 kg |
| Tullvarukod | 85366990 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Produktbeskrivning | DK Uttagslister, CEE 7/5 (typ E), 7-uttag, 250 V, 16 A, LHD: 482,6x44x44 mm utan brytare |

Approvals

| | |
|--------------|------------------------|
| Explanations | Konformitetsförklaring |
|--------------|------------------------|