

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7241.005

Fiberkabelbox, justerbar i djupled

State: 2026-04-18 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7241.005 - Fiberkabelbox, justerbar i djupled

Används till inbyggnad av fiberkassetter.



Features

| | |
|----------------------------------|--|
| Art. nr. | DK 7241.005 |
| Produktbeskrivning | Fiberboxen för 19" (482,6 mm) är till för inbyggnad av fiberkassetter och kan monteras i alla nätverksskåp med 19"-skenor (482,6 mm) och som fiberavslutning eller -fördelning. Den variabla kassetthinbyggnaden görs genom en vridsäker inbyggnad av vanliga fiberkassetter. Det bakre utrymmet i fiberboxen är helt öppet för kabelinföring, som dammskydd finns en kläm-gummiprofil. Fiberkabeln kan fästas med buntband eller kabelhållare. Fiberboxen är justerbar i djupled upp till 100 mm inom 482,6 mm (19")-profilen. Dessutom kan fiberboxen demonteras framifrån ur 482,6 mm (19")-profilen. Två dragavlastningsklämmor och kabelföringsclips för fibrer ger en systemanpassad lösning för varje fiberkabeldragning. |
| Material | Stålplåt |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Fiberbox Kabelföringsclips Kassettäckplåt Fastsättningstillbehör för patchpanelen |
| Number of splicing cassettes max | 2 |
| Observera: | Leverans utan patchpaneler och fiberkassett |
| Montagedjup | 302 mm |
| Höjdenheter | 1 HE |

Features

| | |
|--------------------------------|---|
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 3,155 kg |
| Bruttovikt | 3,355 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 12,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC001130 |
| ECLASS 8.0 | 19170113 |
| Produktbeskrivning | DK Fiberkabelbox, 1 HE, för D: 302 mm justerbar i djupled |