Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7246.400

Adapter, 3 HE

State: 2026-11-22 (Source: www.rittal.com/se-sv)

DK 7246.400 - Adapter, 3 HE Djupförskjutning 100 mm

Används för bakåtjustering av 482,6 mm fastsättning (19") av inbyggnadskomponenter inom skåp med ett 19"-inbyggnadsläge i framläget, som t.ex. server- eller elektronikskåp.



Features

Art. nr.	DK 7246.400
Produktbeskrivning	Adaptern används för bakåtjustering av 19"-fastsättning (482,6 mm) av inbyggnadskomponenter inom skåp med ett 19"-inbyggnadsläge längst fram, som t.ex. server- eller elektronikskåp. Därmed skapar man tillräckligt med utrymme för inbyggnadskomponenter för att integrera en patchpanel eller skydd, samtidigt som man utnyttjar det maximala skåpdjupet.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Höjdenheter	3 HE
Inbyggnadsmått	Installation depth for components: 482,6 mm Inbyggnadsbredd för komponenter: 19"
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	0,34 kg
Bruttovikt	0,37 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat

Features

Tullvarukod	83024900
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivning	DK Adapter 482,6 mm (19"), 3 HE, djupförskjutning 100 mm