

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7282.035

Tangentbordslåda

State: 2026-06-26 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7282.035 - Tangentbordslåda för en 482,6 mm (19")-profilskena

För fastsättning på framsidan på profilskenor, 482,6 mm (19"). Med skydd och teleskopskenor för montage av listor, manualer och material.



Features

Art. nr.	DK 7282.035
Produktbeskrivning	För fastsättning på framsidan på profilskenor, 19" (482,6 mm). Med skydd och teleskopskenor för montage av listor, manualer och material. Det lilla utförandet hos 2 HE varianter lämpar sig också för montage inne i en svängram.
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Komplett monterad Säkerhetslås 12321
Inre djup	419 mm
Inre bredd	411 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	6,435 kg
Bruttovikt	6,82 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	25,8 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat

Features

Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK Tangentbordslåda, 2 HE, för a 482.6 mm (19")-montagenivå, installationsdjup: 427 mm